

BENNING**Multimeter, tillverkarens beteckning: MM5-2****Beställningsdata**

Ordernummer	473300 MM5-2
GTIN	4045197801272
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt plasthölje med stor LCD-display 3 1/2, 4 eller 4 3/4 tum.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner. Mikroamperemätområdet för mätning av jonisationsström, kontinuitetsprovning via summer och röd LED för bullriga miljöer.

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

leveransinnehåll:

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning. Trådtemperaturgivare, gummi skyddsram med magnetupphängning.

Teknisk beskrivning

resistans	0,1 Ω – 40 M Ω
mätmetod	TRUE RMS (AC)
kapacitet	0,01 nF - 1 mF
visningsområde	6000

överspänningskategori	CAT IV 300 V
överspänningskategori	CAT III 600 V
Kalibrering	I3
Kalibrering	I7
frekvens	0,01 Hz – 50 kHz
spänningsgivare (beröringsfri)	ja
likspänning DC	0,1 mV – 600 V
diodtestning	ja
växelspänning AC	0,1 mV – 600 V
likström DC	0,1 µA – 10 A
växelström AC	1 mA – 10 A
grundnoggrannhet	0,5 %
minnesfunktion	Pmin / Pmax
minnesfunktion	HOLD
kontinuitetsprovning	ja
temperatur	-40 - 400 °C
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Energiförsörjning	Batteridriven
material hus	Plast
Produktslag	Multimeter

Tjänster

KalibreringTemperaturgivare med/utan displayenhet Typ A	027520 A
DAkS-kalibreringTemperaturgivare med/utan displayenhet Typ A	027540 A
DAkS-kalibreringDigital multimeter Antal decimaler 3	027010 3
KalibreringDigital multimeter Antal decimaler 3	027000 3

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3

081561 LR3