

BENNING**Spänningsprovare DUSPOL®, instrumenttyp: PROFIPOL+****Beställningsdata**

Ordernummer	473105 PROFIPOL+
GTIN	4014651200234
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

Med testhandtagslåsning för enhandsmanövrering vid eluttag och för säker förvaring.

Spänningsvisningen fungerar även vid tomma eller uttagna batterier.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För professionell spännings- och polaritetsprovning i flera steg, **med lastinkoppling (30 mA FI utlöses via tryckknapp)**. Godkänd för spänningsprovning på **anläggningar upp till 1000 V**.

Lämplig för arbeten på elinstallationer, inom industrin samt för reparationer, service (felsökning), solenergi-/vindkraftsanläggningar och hybridfordonsteknik.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Teknisk beskrivning

polaritetsprovning	LED
kontinuitetsprovning	akustiskt/LED

visning	LED
indikeringsintervall AC	12 - 690 V
fasprovning	LED
beröringsfri kabelbrottsdetektor	ja
överspänningskategori	CAT II 690 V; CAT III 600 V
indikeringsintervall DC	12 - 690 V
IP-skyddsklass	IP 54
Kalibrering	I1
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Spänningsprovare

Tjänster

KalibreringSpänningsprovare Typ S	027120 S
DAkKS-kalibreringSpänningsprovare Typ S	027160 S

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------