



Precisionsstålskala rostfri, lasergraverad gradering, Längd: 3000mm



Beställningsdata

Ordernummer	461400 3000
GTIN	2050001951441
Artikelklass	46R

Beskrivning

Utförande:

Av **rostfritt** specialurfjäderstål med slipade mätkanter. Brett utförande. Över- och underkant med mm-gradering. Mycket bra läslighet via matt yta och skarp graderingsskala. Gradering djupt graverad med laserstråle. **Gradering med hög precision** efter toleransnoggrannhet enligt British Standard (BS 4372: 1968). Mattpolerad yta. Mycket robust och slitstark. **Individuellt kontrollerade och märkta med ID-nr.**

Teknisk beskrivning

felgräns	0,3 mm
tvärsnitt, tjocklek	1 mm
tvärsnitt, bredd	30 mm
Längd	3000 mm
Kalibrering	F10
Material	Rostfritt stål, INOX
Produktslag	Linjal

Tjänster

KalibreringStålmätsticka maximal längd 3000/2 mm	026200 3000/2
--	---------------