

Garant**Hålsåg bimetall, diameter: 52mm****Beställningsdata**

Ordernummer	589010 52
GTIN	4045197798336
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Robust, splittersäker konstruktion med variabel tandning på flexibel rygg av specialstål (bimetall). Förstärkt, styv botten försedd med gänga och medbringarghåll (från Ø 32 mm) för säker montering på skaftet. Den höga kvaliteten på HSS-tänderna, tandgeometrin och de snäva tillverkningstoleranserna garanterar bästa skärförmåga och lång livslängd.

- **Variabel tanddelning 4/6 tänder per tum för vibrationsfri sågning.**
- **Maximalt skärdjup för alla storlekar 38 mm.**
- **Exakt slipade tänder – snabbast möjliga sågning och kapytor med rena kanter**

Användningsdata:

För stationära bormaskiner, svarvar eller eldrivna handbormaskiner vid motsvarande varvtal. För upptagning av helt runda hål i tunna eller tjocka material med plan eller buktad yta. Lämpliga för alla material som stål, **rostfritt stål**, mässing, koppar, gjutjärn, lättmetall, trä, gips- och plastskivor osv. Kylsmörjmedel ökar livslängden (metaller).

Rekommendation:

Användning av skärolja, t.ex. nr 084205 storlek 0,25, förlänger livslängden och möjliggör ett högre arbetstempo.

OBS!:

Skaft och hålsågar är kompatibla med alla vanliga bimetallhålsågar utom Bosch SDS. Borrkronor för sten, se nr 788000, 788040, 788050.

Hårdmetallhålskärare för stål, se nr 118400, 118500, 119000.

Teknisk beskrivning

rekommenderat varvtal stål	165 min ⁻¹
rekommenderat varvtal aluminium	245 min ⁻¹
diameter	52 mm
rekommenderat varvtal INOX	80 min ⁻¹
Tänder per tum	4 / 6
Produktslag	Hålsåg

Tillbehör

Skaft Typ 210S	589310 210S
Centrumborr HSS Typ 6KT	589430 6KT
Centrerborr HM-bestyckad Typ 6KT	589432 6KT
Skaft Typ 210L	589310 210L