

PRYOR**Sifferstämpelsats, 10 delar Dotstress 0 – 9, typhöjd: 3mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 085425 3 |
| GTIN | 5022044018297 |
| Artikelklass | 08W |

Beskrivning**Utförande:**

Low stress Dotstress handslagstämpel punktförsedd med radiegravyr (halvcirkelform), vilket belastar materialets yta mindre vid prägning.

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

Normalskrift, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

OBS!:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|------|
| skafttjocklek | 6,35 |
|---------------|------|

| | |
|-------------|-----------------|
| totallängd | 63,5 mm |
| Produktslag | Handslagstämpel |

Tillbehör

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Slagstämplars hållare Typ GRIP | 085475 GRIP |
|--------------------------------|-------------|