

**PRYOR****Sifferstämpelsats, 10 delar Dotstress 0 – 9, typhöjd: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085425 5
GTIN	5022044018303
Artikelklass	08W

**Beskrivning****Utförande:**

**Low stress Dotstress handslagstämpel punktförsedd** med radiegravyr (halvcirkelform), vilket belastar materialets yta mindre vid prägling.

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

**Normalskrift**, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

**Högeffektiv precisionsstämpel**, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

**Användningsdata:**

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservdel:**

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

**OBS!:**

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	70 mm
------------	-------

skafttjocklek	9,5
Produktslag	Handslagstämpel

---

## Tillbehör

Slagstämplar hållare Typ GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------