

## PRYOR

### Bokstavsstämpelsats, 26 delar Dotstress A – Z, typhöjd: 3mm



#### Beställningsdata

Ordernummer	085442 3
GTIN	5022044018242
Artikelklass	08W

#### Beskrivning

##### Utförande:

**Low stress Dotstress handslagstämpel punktförsedd** med radiegravyr (halvcirkelform), vilket belastar materialets yta mindre vid prägling.

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade.

Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

**Normalskrift**, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

**Högeffektiv precisionsstämpel**, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

##### Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

##### Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

##### OBS!:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

#### Teknisk beskrivning

skafttjocklek	6,35
totallängd	63,5 mm

Produktslag

Handslagstempel

---

## Tillbehör

Slagstämpelar hållare Typ GRIP

085475 GRIP