

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	255795 32/12
GTIN	4045197799111
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	34 mm
Passande vändskär	RN..1207..
Klamp	259035 3
Skaftmått	32 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
ISO-kod hållare	CRSNR/L 3225P12
Underläggsplatta	259031 43
Skruv för underläggsplatta	259025 2
totallängd L	170 mm
Underläggsplatta för klamp	259041 1
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	90 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 43	259031 43
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Klampenhet Typ 3	259035 3
Underläggsplatta klamp Typ 1	259041 1
Skruv för underläggsplatta Typ 2	259025 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500