



Elektroniskt testinstrument för momentnycklar „TruCheck™ Plus“, maximalt vridmoment: 25 N·m



Beställningsdata

Ordernummer	654475 25
GTIN	5060207562577
Artikelklass	66D

Beskrivning

Utförande:

- **3 funktionslägen: Medlöpande visning (Track), brytpunktidentifiering (First Peak), toppvärdesvisning (Final-Peak).**
- **Enkel förinställning av målmoment med toleranser.**
- **Måttenheter: Nm, lbf·ft, lbf·in.**

Stor och lättläst LED-display. Dataöverföring möjlig via RS232C-anslutningskabel.

Fördel:

Statusindikator med tre lysdioder för snabb och enkel avläsning.

leveransinnehåll:

Inklusive RS232C-anslutningskabel (för PC/skrivare) och nätaggregat, i stabil plastväska.

Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda

Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen

Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche

Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás

Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario

Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen

mätnoggrannhet vridmoment: ± 1 %

mätområde: 1 - 25 N·m

visarens bredd: 175 mm

visarens höjd: 64 mm

visarens djup: 72 mm

vikt: 2,6 kg

fyrkantadapter: 1/4 tum

Teknisk beskrivning

mätområde	1 - 25 N·m
fyrkantadapter	1/4 tum
fyrkantadapter	3/8 tum
visarens höjd	64 mm
sexkantsfäste	1/4 tum
vikt	2,6 kg
visarens djup	72 mm
visarens bredd	175 mm
maximalt vridmoment	25 N·m
mätnoggrannhet vridmoment	±1 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
datautgång	RS232C-gränssnitt
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	O4

Tjänster

Kalibrering Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 400/2 Nm	018860 400/2
DAkS-kalibrering Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 1000/2 Nm	018840 1000/2

Tillbehör

Programvara för övervakning av momentnycklar	654270
RS232 datoranslutningskabel	654344