

**Garant****Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	255798 32/12
GTIN	4045197799159
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	RN..1207..
Funktionsbredd L <sub>4</sub> neutrala hållare	12,5 mm
Skruv för underläggsplatta	259025 2
Utkragande längd L <sub>1</sub> neutrala hållare	34 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Totallängd L neutrala hållare	170 mm
Underläggsplatta	259031 43
Skaftmått	32 mm
Klamp	259035 3
ISO-kod hållare	CRDNN 3225P12
Underläggsplatta för klamp	259041 1
Norm	DIN ISO 5610
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2	259025 2
Underläggsplatta Typ 43	259031 43
Klampenhet Typ 3	259035 3
Underläggsplatta klamp Typ 1	259041 1
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500