



## Skjutbar kraftspännare Lång, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	370091 1
GTIN	4020772004644
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Spännkraft 30 resp. 49 kN med åtdragningsmoment på ca 100 Nm.
- Smitt spännelement av legerat seghärdat stål, svart förzinkat.
- Steglöst inställbar höjd och längd.
- Låg höjd.

#### leveransinnehåll:

- Stomme och hållare.
- Spårklack DIN 508 med spännskruv hållfasthetsklass 12.9.

#### Specialtillbehör:

Tryckplatta nr 370095.

### Teknisk beskrivning

T-spårbredd	14 mm
fästskruv G	M12
Nyckelvidd SW	8 mm
med höjdelement	nej

Spännhöjd h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B <sub>1</sub>	18 mm
A	36 mm
A <sub>1</sub>	85 mm
Spännkraft	30 kN
fästskruv G <sub>1</sub>	M16
L	135 mm
justersträcka V	13 - 110 mm
Typ	764CC
Produktslag	Kraftspännare

## Tillbehör

HöjdelementLång För typ 1/2	370093 1/2
Tryckplatta, rostfritt stål Typ DG	370095 DG
Tryckplatta, rostfritt stål Typ DR	370095 DR