



Skjutbar kraftspännare Lång, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	370091 2
GTIN	4020772004651
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

- Spännkraft 30 resp. 49 kN med åtdragningsmoment på ca 100 Nm.
- Smitt spännelement av legerat seghärdat stål, svart förzinkat.
- Steglöst inställbar höjd och längd.
- Låg höjd.

leveransinnehåll:

- Stomme och hållare.
- Spårklack DIN 508 med spännskruv hållfasthetsklass 12.9.

Specialtillbehör:

Tryckplatta nr 370095.

Teknisk beskrivning

fästskruv G	M16
T-spårbredd	18 mm
Nyckelvidd SW	8 mm
med höjdelement	nej

Spännhöjd h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B ₁	18 mm
A	36 mm
A ₁	85 mm
Spännkraft	30 kN
fästskruv G ₁	M16
L	135 mm
justersträcka V	16 - 114 mm
Typ	764CC
Produktslag	Kraftspännare

Tillbehör

Tryckplatta, rostfritt stål Typ DR	370095 DR
Tryckplatta, rostfritt stål Typ DG	370095 DG
HöjdelementLång För typ 1/2	370093 1/2