



## Skjutbar kraftspännare Lång, Typ: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	370091 3
GTIN	4020772004668
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Spännkraft 30 resp. 49 kN med åtdragningsmoment på ca 100 Nm.
- Smitt spännelement av legerat seghärdat stål, svart förzinkat.
- Steglöst inställbar höjd och längd.
- Låg höjd.

#### leveransinnehåll:

- Stomme och hållare.
- Spårklack DIN 508 med spänskruv hållfasthetsklass 12.9.

#### Specialtillbehör:

Tryckplatta nr 370096.

### Teknisk beskrivning

T-spårbredd	18 mm
fästskruv G	M16
Nyckelvidd SW	10 mm
med höjdelement	nej

Spännhöjd h-H	5 - 80 mm
B	60 mm
B <sub>1</sub>	20 mm
A	42 mm
A <sub>1</sub>	105 mm
Spännkraft	43 kN
fästskruv G <sub>1</sub>	M20
L	155 mm
justersträcka V	16 - 134 mm
Typ	764CC
Produktslag	Kraftspännare

## Tillbehör

HöjdelementLång För typ 3	370093 3
Tryckplatta, rostfritt stål Typ DR	370096 DR
Tryckplatta, rostfritt stål Typ DG	370096 DG