



Infraröd temperaturmätare, Typ: 805I



Beställningsdata

Ordernummer	474182 805I
GTIN	4029547014338
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Kompakt mätare optimerad för smartphones. Alla mätdata är direkt tillgängliga via den kostnadsfria och praktiska appen testo Smart Probes (systemkrav: iOS 8.3 resp. Android 4.3 eller senare / Bluetooth 4.0) överföring och kan läsas av med en mobil enhet, protokollföras och därefter skickas via e.post..

- **Samtidig visning av upp till 6 st Smart Probes.**
- **Trådlös avläsning av mätvärdena på din mobila enhet.**
- **Mätvärdesändringar kan visas som en kurva eller i tabellform.**
- **Mätdataprotokollen kan kompletteras med foton.**

Infraröd-temperaturmätare med Smartphone-betjäning. Beröringsfri infraröd mätning av yttemperaturen. Markering av mätområdet med mycket tydlig 6-punkts lasercirkel. Enkelt val av emissionsgrad genom bifogad materiallista. Bilddokumentation med mätvärden och mätområdesmarkering.

leveransinnehåll:

Inklusive 4 batterier nr 081561 storlek LR3 och kalibreringsprotokoll.

OBS!:

Fler SmartProbes (termometer, spännhylstermometer, differenstrycksmätare och högtrycksmätare) kan fås på förfrågan.

Teknisk beskrivning

optik	10 : 1
Längd	145 mm
vikt	97 g
Bredd	36 mm
mätområde	-30 - 250 °C
höjd	25 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Antal ingående batterier	4
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Temperaturmätare

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------