



Temperatur- och flödesmätare, Typ: 410I



Beställningsdata

Ordernummer	474186 410I
GTIN	4029547014277
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Kompakt mätare optimerad för smartphones. Alla mätdata är direkt tillgängliga via den kostnadsfria och praktiska appen testo Smart Probes (systemkrav: iOS 8.3 resp. Android 4.3 eller senare / Bluetooth 4.0) överföring och kan läsas av med en mobil enhet, protokollföras och därefter skickas via e.post..

- **Samtidig visning av upp till 6 st Smart Probes.**
- **Trådlös avläsning av mätvärdena på din mobila enhet.**
- **Mätvärdesändringar kan visas som en kurva eller i tabellform.**
- **Mätdataprotokollen kan kompletteras med foton.**

Termo-anemometer med Smartphone-betjäning. Visning av volymflödet vid flera utlopp för inställning av ventilationssystem. Enkel parametrering av utloppet (dimension och geometri).

leveransinnehåll:

Inklusive 4 batterier nr 081561 storlek LR3 och kalibreringsprotokoll.

OBS!:

Fler SmartProbes (termometer, spännhylstermometer, differenstrycksmätare och högtrycksmätare) kan fås på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Längd	154 mm
Bredd	43 mm
höjd	21 mm
mätområde temperatur	-20 - 60 °C
mätområde lufthastighet	0,4 - 30 m/s
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Antal ingående batterier	4
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Temperatur- och flödesmätare

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------