



## Pendelupplägg Plan, utvändig gänga, gängaM: M8



### Beställningsdata

Ordernummer	370055 M8
GTIN	2050001875532
Artikelklass	37K

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Kula av kullagerstål.

Med utvändig gänga.

#### Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

#### OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

### Teknisk beskrivning

Längd 1	13 mm
Utvändig diameter $D_1$	7,2 mm
Kragens längd $L_2$	8 mm
gängaM	M8

Utvändig-Ø D	13 mm
maximal belastning (statiskt)	10 kN
Produktslag	Pendelupplägg