



Stativfot, Typ: K1,7



Beställningsdata

Ordernummer	442120 K1,7
GTIN	7290005394843
Artikelklass	46G

Beskrivning

Utförande:

Permanent magnetfötter med V-spår i botten och ett vred. Magnetkraften verkar via V-spåret på undersidan, den platta undersidan och fotens platta baksida. Fäster på alla jämna och cylindriska ytor. Klämma med speciellt Softgrip för fixering på plana och runda ytor. Olika inngångar för montering av olika ledarmar.

Passar till:

Ledarmar nr 442110 och 442114.

Teknisk beskrivning

anslutningsgänga	M6 / M8 / 1/4 tum / 3/8 tum
anslutningsgängans placering	divers
Utförande	Klämma 1,7 tum
öppningsvidd	45 mm
Produktslag	Magnetfot

Tillbehör

Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
3-D-ledarm Typ 290	442114 290
3-D-ledarm Typ 290	442110 290
3-D-ledarm Typ 240	442110 240
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
3-D-ledarm Typ 240	442114 240
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H