



## Pendelupplägg Räfteflad, utvändig gänga, gängaM: M12



### Beställningsdata

Ordernummer	370056 M12
GTIN	2050001879738
Artikelklass	37K

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Kula av kullagerstål.

Med utvändig gänga.

#### Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

#### OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

### Teknisk beskrivning

Längd 1	18 mm
Utvändig-Ø D	20 mm
Utvändig diameter D <sub>1</sub>	10,5 mm
Kragens längd L <sub>2</sub>	12 mm

gängaM	M12
maximal belastning (statiskt)	25 kN
Produktslag	Pendelupplägg