



Pendelupplägg Räfteflad, utvändig gänga, gängaM: M20



Beställningsdata

Ordernummer	370056 M20
GTIN	2050001886170
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Kula av kullagerstål.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

Kragens längd L_2	20 mm
Utvändig diameter D_1	34,5 mm
Utvändig- \emptyset D	50 mm
gängaM	M20

Längd 1	35 mm
maximal belastning (statiskt)	165 kN
Produktslag	Pendelupplägg