



Pendelupplägg Plan, invändig gänga, gängaM: M3



Beställningsdata

Ordernummer	370058 M3
GTIN	2050001879318
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Kula av kullagerstål.
Med invändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

Kragens längd L ₂	3,5 mm
Utvändig-Ø D	12 mm
Längd 1	11 mm
gängaM	M3

Utvändig diameter D_1	7,2 mm
maximal belastning (statiskt)	10 kN
Produktslag	Pendelupplägg