


Garant**Parallellunderläggssats, Längd: 125mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 366702 125 |
| GTIN | 4045197799265 |
| Artikelklass | 31Z |

Beskrivning**Utförande:**

GARANT – **Precisionsutförande**. Partolerans $\leq 0,004$ mm, bredd- / höjdtolerans $\leq 0,007$ mm, extremt exakta jämnheter och vinklar. Underlägg förvaras i ett speciellt plaststativ. Hårdhet: 60 HRC.

Parvis finslipade.**Användningsdata:**

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Innehåll:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

OBS!:

Storlek 125 - 200: 1 mm och uppåt; alla dimensioner utom 9 mm kan nås.

Reservhållare se reservdelsförteckningen. 1 mm stigande (utom 9 mm), i övrigt kan alla mått uppnås.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------|--------|
| Längd | 125 mm |
|-------|--------|

| | |
|-----------------|--------------------|
| antal lister | 24 par |
| Formbeskrivning | parallell |
| Formbeskrivning | jämn |
| Formbeskrivning | rätvinklig |
| Produktslag | Parallellunderlägg |

Tillbehör

| | |
|---|----------------|
| Parallellunderlägg, separata par för366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 12X40 mm | 366711 12X40 |
| Parallellunderlägg, separata par för366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 12X35 mm | 366711 12X35 |
| Parallellunderlägg, separata par för366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 12X20 mm | 366711 12X20 |
| Parallellunderlägg, separata par för366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 10X23 mm | 366711 10X23 |
| Parallellunderlägg, separata par för366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 12X25 mm | 366711 12X25 |
| Parallellunderlägg, separata par för366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 14X37 mm | 366711 14X37 |
| Plaststativ för parallellunderlägg Typ 125-200 | 366701 125-200 |
| Parallellunderlägg, separata par för366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 14X22 mm | 366711 14X22 |
| Parallellunderlägg, separata par för366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 14X32 mm | 366711 14X32 |
| Parallellunderlägg, separata par för366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 10X33 mm | 366711 10X33 |
| Parallellunderlägg, separata par för366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 8X16 mm | 366711 8X16 |
| Parallellunderlägg, separata par för366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 8X11 mm | 366711 8X11 |
| Parallellunderlägg, separata par för366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 8X36 mm | 366711 8X36 |

| | |
|---|--------------|
| Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 14X42 mm | 366711 14X42 |
| Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 10X38 mm | 366711 10X38 |
| Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 14X27 mm | 366711 14X27 |
| Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 10X18 mm | 366711 10X18 |
| Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 10X13 mm | 366711 10X13 |
| Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 8X31 mm | 366711 8X31 |
| Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 12X15 mm | 366711 12X15 |
| Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 14X17 mm | 366711 14X17 |
| Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 8X26 mm | 366711 8X26 |
| Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 8X21 mm | 366711 8X21 |
| Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 12X30 mm | 366711 12X30 |
| Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 10X28 mm | 366711 10X28 |