



## Spännkrok med krage M8, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	370070 1
GTIN	2050001882530
Artikelklass	37K

### Beskrivning

**Utförande:**

Med infälld skruv.

Helt i seghärdat stål och brunerad.

**Användningsdata:**

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

**Passar till:**

Höjdelement nr 370077.

### Teknisk beskrivning

Höjd $H_2$	14 mm
$F_{max}$	7,9 kN
$H_1$	35 - 45 mm
gängaM	M8

Längd 1	20 mm
Typ	1
maximalt vridmoment	20 Nm
Produktslag	Spännkrok