



Spännkrok med krage M8, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	370070 2
GTIN	2050001882677
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

Med infälld skruv.

Helt i seghärdat stål och brunerad.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

Passar till:

Höjdelement nr 370077.

Teknisk beskrivning

gängaM	M8
Längd 1	25 mm
F _{max.}	7,3 kN
Typ	2

Höjd H ₂	14 mm
H ₁	35 - 45 mm
maximalt vridmoment	20 Nm
Produktslag	Spännkrok