



## Spännkrok med krage M8, Typ: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	370070 3
GTIN	2050001878472
Artikelklass	37K

### Beskrivning

**Utförande:**

Med infälld skruv.

Helt i seghärdat stål och brunerad.

**Användningsdata:**

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

**Passar till:**

Höjdelement nr 370077.

### Teknisk beskrivning

Typ	3
F <sub>max.</sub>	6,7 kN
H <sub>1</sub>	35 - 45 mm
Längd 1	30 mm

maximalt vridmoment	20 Nm
Höjd H <sub>2</sub>	14 mm
gängaM	M8
Produktslag	Spännkrok