



Spännkrok med krage M8, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	370070 4
GTIN	2050001887719
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

Med infälld skruv.

Helt i seghärdat stål och brunerad.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

Passar till:

Höjdelement nr 370077.

Teknisk beskrivning

Längd 1	20 mm
H ₁	45 - 55 mm
Typ	4
maximalt vridmoment	20 Nm

F _{max.}	7,9 kN
Höjd H ₂	14 mm
gängaM	M8
Produktslag	Spännkrok