



Spännkrok med krage M8, Typ: 5



Beställningsdata

Ordernummer	370070 5
GTIN	2050001874979
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

Med infälld skruv.

Helt i seghärdat stål och brunerad.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

Passar till:

Höjdelement nr 370077.

Teknisk beskrivning

Längd 1	25 mm
F _{max.}	7,3 kN
maximalt vridmoment	20 Nm
Typ	5

gängaM	M8
Höjd H ₂	14 mm
H ₁	45 - 55 mm
Produktslag	Spännkrok