



## Spännkrok med krage M8, Typ: 6



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 370070 6      |
| GTIN         | 2050001887856 |
| Artikelklass | 37K           |

### Beskrivning

**Utförande:**

Med infälld skruv.

Helt i seghärdat stål och brunerad.

**Användningsdata:**

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

**Passar till:**

Höjdelement nr 370077.

### Teknisk beskrivning

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Typ                 | M 8   |
| Längd 1             | 30 mm |
| gängaM              | M8    |
| Höjd H <sub>2</sub> | 14 mm |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| $F_{\max.}$         | 6,7 kN     |
| maximalt vridmoment | 20 Nm      |
| $H_1$               | 45 - 55 mm |
| Produktslag         | Spännkrok  |