

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251112 32/19
GTIN	4045197801128
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	170 mm
Underläggsplatta	259031 38
Huvudängd L ₁	40 mm
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Fjäder-sats	259044 7
ISO-kod hållare	PSSNR/L 3232P19
Hävarm	259015 13
Fjäderstift-sats	259047 5
Hävarmsskruv	259018 13
Passande vändskär	SN.. 1906..
Skaftmått	32 mm
Vändskärsstorlek	19 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarmsskruv Typ 13	259018 13
Underläggsplatta Typ 38	259031 38
Hävarm Typ 13	259015 13
Fjäder-sats 10 delar Typ 7	259044 7
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 4 mm	674242 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500