

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251113 32/19
GTIN	4045197801135
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	PSSNR/L 3232P19
Underläggsplatta	259031 38
Huvudängd L ₁	40 mm
totallängd L	170 mm
Fjäder-sats	259044 7
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Hävarmsskruv	259018 13
Hävarm	259015 13
Skaftmått	32 mm
Passande vändskär	SN.. 1906..
Vändskärsstorlek	19 mm
Fjäderstift-sats	259047 5
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäder-sats 10 delar Typ 7	259044 7
Hävarmsskruv Typ 13	259018 13
Hävarm Typ 13	259015 13
Underläggsplatta Typ 38	259031 38
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 4 mm	674242 4
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500