



Spännkrok med krage M12, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	370071 1
GTIN	2050001880437
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

Helt i seghärdat stål och brunerad.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

Passar till:

Höjdelement nr 370078.

Teknisk beskrivning

gängaM	M12
H ₁	50 - 65 mm
Höjd H ₂	27 mm
Typ	1
maximalt vridmoment	45 Nm

Längd 1	40 mm
F _{max.}	13,5 kN
Produktslag	Spännkrok