



Spännkrok med krage M12, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	370071 2
GTIN	2050001880291
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

Helt i seghärdat stål och brunerad.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

Passar till:

Höjdelement nr 370078.

Teknisk beskrivning

F_{max}	12,6 kN
gängaM	M12
Höjd H_2	29 mm
H_1	50 - 65 mm
maximalt vridmoment	45 Nm

Typ	2
Längd 1	50 mm
Produktslag	Spännkrok