



## Spännkrok med krage M12, Typ: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	370071 3
GTIN	2050001877635
Artikelklass	37K

### Beskrivning

**Utförande:**

Helt i seghärdat stål och brunerad.

**Användningsdata:**

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

**Passar till:**

Höjdelement nr 370078.

### Teknisk beskrivning

H <sub>1</sub>	50 - 65 mm
Längd 1	60 mm
F <sub>max.</sub>	11,7 kN
gängaM	M12
Typ	3

maximalt vridmoment	45 Nm
Höjd H <sub>2</sub>	29 mm
Produktslag	Spännkrok