



Spännkrok med krage M12, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	370071 4
GTIN	2050001886736
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

Helt i seghärdat stål och brunerad.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

Passar till:

Höjdelement nr 370078.

Teknisk beskrivning

Höjd H ₂	27 mm
H ₁	65 - 80 mm
F _{max.}	13,5 kN
maximalt vridmoment	45 Nm
Längd 1	40 mm

gängaM	M12
Typ	4
Produktslag	Spännkrok