



Spännkrok med krage M12, Typ: 5



Beställningsdata

Ordernummer	370071 5
GTIN	2050001886316
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

Helt i seghärdat stål och brunerad.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

Passar till:

Höjdelement nr 370078.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	45 Nm
gängaM	M12
Höjd H ₂	29 mm
H ₁	65 - 80 mm
Typ	5

Längd 1	50 mm
F _{max.}	12,6 kN
Produktslag	Spännkrok