



Spännkrok med krage M12, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	370071 6
GTIN	2050001886453
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

Helt i seghärdat stål och brunerad.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

Passar till:

Höjdelement nr 370078.

Teknisk beskrivning

Typ	6
F_{max}	11,7 kN
maximalt vridmoment	45 Nm
Längd 1	60 mm
H_1	65 - 80 mm

Höjd H ₂	29 mm
gängaM	M12
Produktslag	Spännkrok