



Spännkrok med krage M16, Typ: 6



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 370072 6 |
| GTIN | 2050001880154 |
| Artikelklass | 37K |

Beskrivning

Utförande:

Helt i seghärdat stål och brunerad.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.

Passar till:

Höjdelement nr 370079.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------|------------|
| $F_{max.}$ | 12 kN |
| Höjd H_2 | 36 mm |
| Typ | 6 |
| Längd 1 | 60 mm |
| H_1 | 65 - 80 mm |

| | |
|---------------------|-----------|
| maximalt vridmoment | 60 Nm |
| gängaM | M16 |
| Produktslag | Spännkrok |