



Svängspännare utan handtag, Typ: 40L



Beställningsdata

Ordernummer	370085 40L
GTIN	2050001872739
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- Svängspännare "One Touch" med axiell spännkraftslaglängd (H1/H2) via spakrörelse (vänster/höger).
- Stomme i seghärdat stål och brunerad.
- Jämn spännkraft på komponenten.
- Få störande kanter tack vare löstagbart handtag.

Användningsdata:

- För snabb fastspänning och lossning vid varierande komponenter.
- För lätt skärande bearbetning.

OBS!:

Inskruvningshandtag med momentbegränsning levereras på begäran.

maximal spännkraft: 1200 N

max. handkraft handtag: 200 N

Teknisk beskrivning

L ₂	20 mm
----------------	-------

gängaM	M8
L ₁	40 mm
höjd H	78,1 mm
dim E	25 mm
Typ	40L
B ₁	16 mm
Spännhöjd H ₁ min.	44,1 mm
Spännhöjd H ₁ max.	45,9 mm
maximal spännkraft	1200 N
max. handkraft handtag	200 N
B	40 mm
L ₃	32 mm
Gänga M ₁	M6
Produktslag	Spännsystem för anordningar