



Svängspännare med handtag, Typ: 30R



Beställningsdata

Ordernummer	370086 30R
GTIN	2050001883933
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- Svängspännare "One Touch" med axiell spännkraftslaglängd (H1/H2) via spakrörelse (vänster/höger).
- Stomme i seghärdat stål och brunerad.
- Jämn spännkraft på komponenten.
- Få störande kanter tack vare löstagbart handtag.

Användningsdata:

- För snabb fastspänning och öppning vid individuella komponenter.
- För lätta spån avskiljningskomponenter.

OBS!:

Inskruvningshandtag med momentbegränsning levereras på begäran.

maximal spännkraft: 800 N

max. handkraft handtag: 150 N

Teknisk beskrivning

dim E	18 mm
gängaM	M6
höjd H	57,5 mm
L ₁	32 mm

Typ	30R
L ₂	15 mm
B ₁	14 mm
Spännhöjd H ₁ min.	31,4 mm
Spännhöjd H ₁ max.	32,6 mm
maximal spännkraft	800 N
max. handkraft handtag	150 N
B	30 mm
L ₃	25 mm
Gänga M ₁	M4
Produktslag	Spännsystem för anordningar