



Lokaliseringsanordning, Typ: GMS120



Beställningsdata

Ordernummer	465570 GMS120
GTIN	3165140560108
Artikelklass	46T

Beskrivning

Utförande:

Tillförlitlig lokalisering även av djupt liggande objekt ned till 120 mm djup. Tre detektionslägen (gips, metall, läge för spänningsförande ledningar) för olika användningsområden. Tillförlitlig detektering av föremål genom optisk och akustisk signal. Exakt punktvisning av objektets mitt. Mittpunkten för det sökta objektet kan enkelt markeras genom markeringsöppningen. Stor, belyst display. Softgrip-yta för bättre grepp..

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Detekterbara material. Järnmetaller, icke järnhaltiga metaller, träkonstruktioner, spänningsförande ledningar.

leveransinnehåll:

Batteri nr 081551 6LR61, handrem, skyddsväska.

Teknisk beskrivning

mätområde	120 mm
-----------	--------

Lokaliseringsdjup stål	120 mm
Lokaliseringsdjup koppar	80 mm
Lokaliseringsdjup strömförande ledningar	50 mm
Lokaliseringsdjup trä	38 mm
vikt	270 g
Längd	200 mm
Bredd	85 mm
höjd	32 mm
IP-skyddsklass	IP 54
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Lokaliseringsanordning