



Lokaliseringsanordning, Typ: DTECT120



Beställningsdata

Ordernummer	465570 DTECT120
GTIN	3165140780070
Artikelklass	46T

Beskrivning

Utförande:

Tillförlitlig lokalisering även av djupt liggande objekt ned till 120 mm djup. Tre detektionslägen (gips, metall, läge för spänningsförande ledningar) för olika användningsområden. Tillförlitlig detektering av föremål genom optisk och akustisk signal. Punktmätning möjliggör lokalisering av även de minsta ytor. Optisk riktningssanvisning för exakt lokalisering av objektets mittpunkt.

Användningsdata:

Detekterbara material. Järnmetaller, icke järnhaltiga metaller, träkonstruktioner, spänningsförande ledningar. Extra detekterbart material. Vattenfyllda plaströr.

leveransinnehåll:

Li-Ion-batteri, snabbbladdare, L-Boxx

Teknisk beskrivning

mätområde	120 mm
Lokaliseringsdjup stål	120 mm
Lokaliseringsdjup koppar	120 mm
Lokaliseringsdjup strömförande ledningar	60 mm

Lokaliseringsdjup trä	38 mm
noggrannhet	±10 mm
vikt	490 g
Längd	206 mm
Bredd	92 mm
höjd	85 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
Energiförsörjning	Batteridrivnen
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag	Lokaliseringsanordning