



Laseravståndsmätare, Typ: GLM40



Beställningsdata

Ordernummer	465560 GLM40
GTIN	3165140790406
Artikelklass	46T

Beskrivning

Utförande:

Laseravståndsmätare med robust, stöttåligt hölje, stänk- och dammskyddat. Treradig bakgrundsbelyst display för optimal läsbarhet. Laserklass 2 enligt IEC 825-1.

Utförande reklamtext:

Laseravståndsmätare med robust, stöttåligt hölje, stänk- och dammskyddat. Treradig bakgrundsbelyst display för optimal läsbarhet. Laserklass 2 enligt IEC 825-1. Stativgänga 1/4 tum. Den inbyggda 360° lutningssensorn visar direkt ett objekts lutning när höljet läggs mot det och möjliggör en indirekt höjdmätning. Utarbetande av digitala planer, import av befintliga planer, bearbetning och export av arbetsresultat samt enkel arbetsplatsmåtsättning. Dataöverföring via Bluetooth®.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive förvaringsväska. Inkl. batterier 081551 LR3.

Specialtillbehör:

Mätstativ nr 468558.

Teknisk beskrivning

strömförsörjning	081551 LR3
indirekt mätning (Pythagoras)	ja
addition/subtraktion	ja
batteriets livslängd (mätningar)	5000
yt- och volymberäkning	ja
höjd	24 mm
Bredd	41 mm
senaste mätningar sparas	ja
räckvidd	40 m
IP-skyddsklass	IP 54
Mätnoggrannhet	±1,5 mm
Längd	105 mm
vikt	100 g
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR3
Serie	GLM40
Energiförsörjning	Batteridriven
laserklass enligt IEC 825-1	2
Produktslag	Avståndsmätare

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Fotostativ Typ	468558