



Fyrdornspressstång SelectorCrimp, 2K-handtag, Typ: 3,3



Beställningsdata

Ordernummer	729525 3,3
GTIN	4049002111174
Artikelklass	70N

Beskrivning

Utförande:

Tillförlitlig pressning tack vare spärrmekanism och synkron matning av pressdornen. Pressdornmatning via väljare med 8 positioner enligt MIL. Enkelkontaktfäste och flerstiftskontaktfästen finns. MIL-positionerare kan användas utan problem. **Optimerad öppningsvidd, ergonomisk design och mindre behov av handkraft.** Väljarpositionen kan läsas av på båda sidor av tången.

Användningsdata:

För vinklade stift- och hylskontakter med pressgeometri, analog MIL.

leveransinnehåll:

Fyrdornspressstång i systemförpackning.

OBS!:

Valet av tång och kontaktfäste utgår från respektive tillämpning. Beroende på kontaktsystem finns det olika kontaktfästen. Dessa kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

för ledararea	0,14 - 3,3 mm ²
totallängd	230 mm
tillverkarens beteckning	SelectorCrimp
Det finns en spärrmekanism	ja
digital display	nej
Produktslag	Presstång

