



## Fyrdornspressstång DigiCrimp, 2K-handtag, Typ: 2,5



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 729530 2,5    |
| GTIN         | 4049002095931 |
| Artikelklass | 73T           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Tillförlitlig pressning tack vare spärrmekanism och synkron matning av pressdornen. Pressdornmatningen kan ställas in i steg om 0,01 mm och läsas av digitalt (inställning i mm och tum). Kontroll av grundinställningen med bifogad måttpinne. Med omkalibreringsfunktion. Elektronisk slitageövervakning med varningsfunktion. Inställningsfunktion finns. Rennsteig- och MIL-positionerare kan användas.

#### Användningsdata:

För vinklade stift- och hylskontakter med pressgeometri, analog MIL.

#### leveransinnehåll:

Fyrdornspressstång i väskan.

### Teknisk beskrivning

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| totallängd                 | 175 mm                     |
| för ledararea              | 0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| tillverkarens beteckning   | DigiCrimp                  |
| Det finns en spärrmekanism | ja                         |
| digital display            | ja                         |

Produktlag

Presstång