



Fyrdornspressstång DigiCrimp, 2K-handtag, Typ: 6,0



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 729530 6,0 |
| GTIN | 4049002057687 |
| Artikelklass | 73T |

Beskrivning

Utförande:

Tillförlitlig pressning tack vare spärrmekanism och synkron matning av pressdornen. Pressdornmatningen kan ställas in i steg om 0,01 mm och läsas av digitalt (inställning i mm och tum). Kontroll av grundinställningen med bifogad måttpinne. Med omkalibreringsfunktion. Elektronisk slitageövervakning med varningsfunktion. Inställningsfunktion finns. Rennsteig- och MIL-positionerare kan användas.

Användningsdata:

För vinklade stift- och hylskontakter med pressgeometri, analog MIL.

leveransinnehåll:

Fyrdornspressstång i väskan.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| för ledararea | 0,14 - 6 mm ² |
| totallängd | 230 mm |
| tillverkarens beteckning | DigiCrimp |
| Det finns en spärrmekanism | ja |
| digital display | ja |
| Produktslag | Presstång |

