


## Slippapperssats 10 st Hålantal 10, Kornstorlek: 60



### Beställningsdata

Ordernummer	557620 60
GTIN	4058546476304
Artikelklass	56Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Stabilt, segt E-papper bestrött med korund. Mycket hög rivhållfasthet.  
Baksida med klämfäste för snabbt byte av slippapper.

#### Användningsdata:

Slipning av metall och hårdträ.  
Speciellt hålssystem för planslipmaskin nr 077326 SPS140.

### Teknisk beskrivning

Kornstorlek	60
finhetsgrad	grov
Bredd	115 mm
Längd	107 mm
Antal uppsugningshål	10
Antal slippapper	10
Produktslag	Slippapper med kardborrband

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu Mg	lämplig
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	lämplig
INOX	mindre lämplig
vått maximal	mindre lämplig
torrt	lämplig