

Slippappersats 10 st Hålantal 10, Kornstorlek: 80



Beställningsdata

Ordernummer	557620 80
GTIN	4002395384778
Artikelklass	56Z

Beskrivning

Utförande:

Stabilt, segt E-papper bestrött med korund. Mycket hög rivhållfasthet.
Baksida med klämfäste för snabbt byte av slippapper.

Användningsdata:

Slipning av metall och hårdträ.
Speciellt hålsystem för planslipmaskin nr 077326 SPS140.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	grov
Kornstorlek	80
Bredd	115 mm
Längd	107 mm
Antal uppsugningshål	10
Antal slippapper	10
Produktslag	Slippapper med kardborrband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu Mg	lämplig
Stål < 900 N/mm ²	lämplig
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig
Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	lämplig
INOX	mindre lämplig
vått maximal	mindre lämplig
torrt	lämplig