



Elektroniksidavbitare Super Knips[®], avledande grepp med trådållare, KW, totallängd: 125mm



Beställningsdata

Ordernummer	726661 125
GTIN	4003773025191
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Smalt huvud med precisionsslipade skär, utan klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med retur fjäder. **ESD-skyddad.**

Material:

Specialverktogsstål, brunerat.

Teknisk beskrivning

totallängd	125 mm
huvudbredd	13,5 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd	0,2 - 1,2 mm
skärlängd	9 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,2 - 1,6 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	Utan fas
Material	Specialverktogsstål i specialkvalitet, oljehärdat
Norm	DIN ISO 9654
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.

Tillverkningsprocess	Induktionshärdade skär (ca 64 HRC)
Yta	svart brunerad
Produktnamnsattribut	KW
med retur fjäder	ja
med tråd hållare	ja
Produktslag	Skärande tång