



Elektroniksidavbitare Super Knips[®], KW, totallängd: 125mm



Beställningsdata

Ordernummer	726620 125
GTIN	4003773035404
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Slimmat huvud med precisionsslipade skär, med liten klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med retur fjäder.

Användningsdata:

Även för kapning av glasfiberkabel (optokabel).

Norm:

DIN ISO 9654

Material:

Specialverktogsstål, brunerat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet koppartråd max Ø	0,2 - 1,6 mm
huvudbredd	13,5 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd	0,2 - 1,2 mm
skärlängd	9 mm
totallängd	125 mm
Skärfas	KW
Material	Specialverktogsstål
Norm	DIN ISO 9654
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.

Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Yta	brunerad
Produktnamnsattribut	KW
med retur fjäder	ja
med tråd hållare	nej
Produktslag	Skärande tång