

**Elektroniksidavbitare Super Knips® med trådåållare, KW, totallångd: 125mm****Bestållningsdata**

Ordernummer	726640 125
GTIN	4003773043799
Artikelklass	73F

**Beskrivning****Utförande:**

Slimmat huvud med precisionsslipade skår, med liten klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med returfsjåder.

**Norm:**

**DIN ISO 9654**

**Material:**

Specialverktogsstål, brunerat.

**Teknisk beskrivning**

skårlångd	9 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd	0,2 - 1,2 mm
huvudbredd	13,5 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,2 - 1,6 mm
totallångd	125 mm
Skårfas	KW
Material	Specialverktogsstål
Norm	DIN ISO 9654
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skår (ca 64 HRC)

Yta	brunerad
Produktnamnsattribut	KW
med retur fjäder	ja
med tråd hållare	ja
Produktslag	Skärande tång