



Elektroniksidavbitare Super Knips[®], avledande grepp, KW, totallängd: 125mm



Beställningsdata

Ordernummer	726660 125
GTIN	4003773025184
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Smalt huvud med precisionsslipade skär, utan klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med returfjäder. **ESD-skyddad.**

Användningsdata:

Även för kapning av glasfiberkabel (optokabel).

Material:

Specialverktogsstål, brunerat.

Teknisk beskrivning

totallängd	125 mm
huvudbredd	13,5 mm
skärlängd	9 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,2 - 1,6 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd	0,2 - 1,2 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	Utan fas
Material	Specialverktogsstål i specialkvalitet, oljehärdat

Norm	DIN ISO 9654
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Yta	svart brunerad
Produktnamnsattribut	KW
med retur fjäder	ja
med trådhållare	nej
Produktslag	Skärande tång